

エポキシ強力接着剤 EA935KN-1



- 内容量…50g(主剤25g+硬化剤25g)
- 金属・コンクリート・タイル・木の補修等に
- 二液型エポキシ樹脂系接着剤
- 5分硬化型の高粘度接着剤です。垂直面でも垂れにくく、充てん性に優れ、すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修などに便利です。
- カラー…主剤:淡灰色 硬化剤:淡黄色透明
混合後:灰色
- ヘラ、練板付

成分…主剤:エポキシ樹脂50%
無機物50%
硬化剤:ポリチオール50%
無機物50%



☆固定する時間などのめやす

	冬(5℃)	春・秋(20℃)	夏(30℃)
混合後、塗布し貼り合わせるのめやす	10分以内に	5分以内に	3分以内に
固定する時間は	30分以上	15分以上	10分以上
実用強度に達するのは	2時間以上	約1時間後	約30分後

特長 穴うめ補修・凹凸面の接着ができるペーストタイプ
5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化型

用途 ●ブロック、コンクリート塀の補修 ●金属フェンスの補修 ●タイルの接着補修 ●郵便ポストの取付け

※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・ゴムなどは接着できません。
※ガラスの場合、硬化収縮でひびがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。

使い方 ※あらかじめ接着面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。
①A剤・B剤を等量(容量比)しぼり出し、ヘラで均一になるまで混合します。②混合したらすぐに接着面に均一に塗布します。③貼り合わせたら、テープやひもで固定し、静置します。
※使用後はA剤・B剤のキャップをまちがえないようにしっかりしめます。