

# [難接着材用]弾性エポキシ接着剤 EA935KN-10



- 内容量…40gセット（主剤20g＋硬化剤20g）
- 二液型エポキシ樹脂系接着剤
- 硬化皮膜が強靱で弾力性があり、耐衝撃性に優れています。
- 接着しにくいABS樹脂やステンレスやエンジニアリングプラスチックに、接着力を発揮します。
- 40分硬化型・ヘラ・練板付
- 色…主剤:淡白色透明 硬化剤:淡黄色透明  
混合後:アイボリー

## 特 長

セメダイン EA935KN-10は、「強靱にして柔軟」な特性をもち「強い接着から信頼性のある接着へ」と、接着剤の概念を変えた高強度タイプの弾性接着剤です。

いままで接着しにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどのエンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミなどの接着に適しています。

## 用 途

- プラスチック、エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミなどの接着しにくい材料や線膨張係数差の大きい異種材料の接着。
- 振動や冷熱繰り返し使用条件での接着。
- 各種工芸品の製作。

接着できないもの ・ポリエチレン ・ポリプロピレン ・フッ素樹脂 ・ポリアセタール ・貴金属類 ・高価格品  
※食物や生物を入れる容器には使用できません。 ※常時120℃以上の熱がかかる所には使用できません。

## 応 急 処 置

本品は健康に有害な物質を含んでいますので、下記の応急処置及び使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

● 皮膚についた場合はすぐにふき取り、せっけんでよく洗い流す。かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受ける。● 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受ける。● 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、多量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受ける。

## 使用上の注意

● 子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。● 接着用以外には使用しないこと。● 使用に際しては、換気と火気に注意すること。● かぶれが出たらすぐに使うのをやめ、医師の診断を受けること。● 手についたらすぐに拭きとり、石けん水で洗い落とすこと。● 直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。● 衣服類につくと取り除けないので注意すること。● 使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。

## 使 い 方



● 接着作業は、20分以内(23℃)で終了して下さい。● 硬化時間:約40分で動かなくなり24時間後には、実用強度になります。● 10℃以上の温度で、使用して下さい。● 硬化後の接着剤の色が黄色に変色しますが、性能に影響はありません。● 使用後はチューブの口をきれいにキャップをしかりしめて保管して下さい。● 使用後はA剤・B剤のキャップを間違えないようつけて下さい。間違えると固まってしまう取れなくなります。

使用方法・使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかお確かめ下さい。

|         |   |
|---------|---|
| 品質表示/種類 | 化学反応形接着剤                                |
| 成分      | A剤:エポキシ樹脂(100%)<br>B剤:変成シリコーンポリマー(100%) |