

合成ゴム系接着剤 EA935N-10



- 内容量…50ml
- 合成ゴム系溶剤型
- 速乾タイプで接着後も皮膜に柔軟性があるので、金属・ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
- ヘラ付
- 色…透明
- 重量…51g

● 火気厳禁 ● 第一石油類 ● 危険等級Ⅱ

品質表示/種類: 溶剤形接着剤
成分: スチレンブタジエンゴム(20%)
石油樹脂(25%) 有機溶剤(55%)
シクロヘキサン、ノルマルヘブタン

紙 台紙
キャップ: PP
ヘラ: PC
カバー: PET
チューブ本体はアルミ製です。

特 長

柔らかかできれいな仕上がり。皮・布の接着に最適。

用 途

- レザークラフト ● 手芸 ● 日曜大工 ● 家具や住まいの補修
- バッグや靴の補修 ● スポーツ用品の補修 ● 玩具の補修

※ ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・塩化ビニール・フッ素樹脂・シリコンゴムなどには使用できません。

※ 貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

使 い 方

※ あらかじめ接着面のゴミ・サビ・油・離型剤などを取り除き、よく乾燥させます。

※ ゴム・皮の接着面にはサンドペーパーをかけます。

- ① ヘラで接着する両面に均一に薄く塗ります。
- ② ヘラにつかない程度に乾燥させます。(5~10分)
- ③ 張合せたら強く圧着します。

※ 吸い込みの激しい材料には①塗布・②乾燥を繰り返してから張合せてください。※ 使用後はチューブの口をきれいに拭いてからキャップをよく締めて直射日光の当たらない5~35℃の屋内で保管してください。

● 使用方法・使用条件によっては思わぬ損傷を生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかをお確かめください。