



品番	内容量	梱包	重量
EA935N-15	20ml	ブリスタ	36g
EA935N-16	135ml	紙箱	157g

廃番

- 熱・水・ショックに強く、屋外でも使用できます。無溶剤・速乾性の高い超多用途接着剤です。
- 色…透明
- ノズル(-16のみ)、ヘラ付
- 一液型アクリル変成シリコン樹脂系接着剤

特 長

超速硬化・超透明タイプ

熱・水・ショックに強い弾性接着剤

かつてない硬化スピードと透明性(メーカー弾性接着剤比)

ショックに強い 接着層がショックを吸収。はがれにくい弾性接着剤。

熱・雨に強い 屋外でも使え、-60℃~120℃に適応。

凹凸面にもOK 溶剤を使用しないので、肉やせがありません。

速硬化タイプ 約2分で動かなくなり、1時間で実用強度、24時間で完全硬化。

クリーン いやなにおいが少ない、あんしん無溶剤型。

用 途

接着スピードが速く透明度が高いため、趣味や手芸、補修に広くご利用頂けます。

使用できるもの



- ※ナイロン・シリコンゴムなどの素材には十分に接着しないことがあります。
- ※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません
- ※貴金属や高価格品の接着には使用しないで下さい。
- ※食物や生物を入れる容器には使用できません。※身体に直接触れる部分の接着には使用しないで下さい。※超速硬化タイプのため、広い面積の接着は固まってしまい不向きです。
- ※上記の接着結果は当社試験によるものですが接着する部材の表面状態によっては接着性が異なる場合がありますので、目立たない場所で確認してからご使用下さい。

使 い 方

まず、接着する面をきれいにする。

プラスチック、金属のプレートなど一定以上の面積(10cm²以上が目安です)を接着する場合

①添付のヘラを使用し、接着する両面に薄く均一に塗布します。②そのまま1分程度(23℃・湿度50%)放置してから、貼り合わせ、強く圧着します。③約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさずに静置して下さい。

※約24時間(23℃・湿度50%)で完全に固まります。
※ご使用の際には、必ずパッケージ内面の「注意事項」「使い方」をよくお読み下さい。