

# 木工用接着剤

EA935NA-0~2

EA935NB-0~2

木・紙・布・革と広い用途！



	品番	内容量	総重量	品番	内容量	総重量
	EA935NA-0	50ml	68g	EA935NB-0	50ml	68g
(廃番)	<del>EA935NA-1</del>	<del>180ml</del>	<del>221g</del>	EA935NB-1	180ml	221g
(廃番)	<del>EA935NA-2</del>	<del>750g</del>	<del>830g</del>	EA935NB-2	750g	815g

●接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。  
接着力、耐久性に優れています。

●成分：酢酸ビニル樹脂55%、水45%

●成分：酢酸ビニル樹脂40%、水60%

- 水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤
- 木工・紙工・手芸など幅広い用途に使えます。
- 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
- スタンドキャップにより逆さ保管が可能なので、最後まで使い切れます。
- 接着できないもの…各種プラスチック、ゴム、フッ素樹脂、金属、シリコン樹脂
- 完全硬化時間…24時間(20℃目安)
- 塗布量(NA-2,NB-2の場合)…150~200g/平方メートル
- カラー…乾燥後透明色

### ◆使用方法◆

接着表面の汚れを落とし、乾燥させます。  
接着する片面に均一に塗布し、すぐに貼り合わせ  
24時間以上(20℃)静置して下さい。  
切削加工は3~4時間後静置後に施工して下さい。