

EA936-2 瞬間強力接着剤



垂れない。流れない。

高粘度ジェルタイプの瞬間強力接着剤です。
垂直面でもたれたり、流れたりしません。
また接着時の位置ぎめが容易にできるなその優れた作業性をもっています。
さらに、金属はもとより木材など、吸込みの多い多孔質材料にも使用できる。

《特長》

- ①ジェル状ですので壁などの垂直面でも垂れたり、流れたりしません。
- ②ジェル状ですので木材など、吸い込みの多い多孔質材料にも使用できます。
- ③接着時間をやや遅めに設定してありますので、貼り合わせ後の位置決めや修正が容易にできます。また、比較的広い面積の接着にも使用できます。

《接着できるもの》

金属、ゴム、プラスチック、陶器、竹、木材、厚紙。

《接着に不適なもの》

軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン
シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラス



●木型などを製作する人工ウツドの接着に

●耐熱温度：約70～80度まで

《取扱上の注意》

- ①空気中の微量の水分と反応して硬化しますので、使用後は口の部分に付着した液を布などでよく拭き、きちっとキャップをしめて保管して下さい。
- ②皮膚なども強力かつすばやく接着しますので眼や指に付着しないようにして下さい。もし、指が接着して離れないような場合は無理に離さないで湯の中でしばらくの間もむようにして徐々に離して下さい。眼に入った時はただちに大量に水で洗眼し、医師の手当を受けて下さい。
- ③大量に、また長時間にわたって使用する場合は換気に充分注意して下さい。

《保存上の注意》

- ①湿気、直射日光は避けてください。また暖房器の近くなど高温になる所には置かないで下さい。
- ②湿気の少ない冷暗所に保管すれば長持ちします。電気冷蔵庫内での保管が理想的です。
- ③硬化促進剤やエポキシ樹脂の硬化剤などアルカリ性物質と同一場所に置くと固まる場合があります。