

EA936A-9

[耐衝撃]瞬間接着剤

穴あけ不要！キャップを開けてすぐ使える！



- 粘度：中粘度（参考値：100mPa[23℃]）
- 参考セットタイム：鉄：10秒、FRP：30秒、酸性紙：2分以上
- 無色透明
- 超速硬化型。金属・セラミック・プラスチック・合成ゴムの接着にやモーター周辺、金属部品、スポーツ用品に。
- 材質…シアノアクリレート樹脂
- 内容量…20g