

EA936BA - 3仕様

ゼリー状瞬間接着剤

< 特長 >

シアノアクリレート系接着剤
超高粘度ゲル状
壁面・天井面でも液だれしない
耐熱温度...約80

< 用途 >

金属・プラスチック・ゴム用

< 容量 >

20g