

EA936BB - 5 カプセル型瞬間接着剤

分けて無駄なく使える瞬間接着剤

金属、ゴム、磁器、硬質プラスチックに最適

* ポリエチレン(ポリバケツ)、ポリプロピレン、軟質塩ビ(ビニールホース)、シリコン樹脂、フッ素製品には接着しません。また、紙・布・革・素焼きなどのしみ込みやすいものや、接着面にすきまのあるものは接着できません。

使用方法

1. 最初に接着面の汚れを落とし、よく乾燥させる。
2. カプセルを1本ずつ取り外して下さい。
3. ノズルの先端にたまっている液を指ではじき落としてから先端部を回転させ、ノズルを開封して下さい。
4. カプセルを軽く指で押さえ、接着する片面に接着剤を吐出して下さい。
5. すぐにはり合わせて押さえれば、数秒から数分で接着できます。
6. 使用後はキャップをはめて捨てて下さい。
7. 未開封のカプセルは袋に入れ、チャックで封をし冷暗所に保管して下さい。

使用上の注意

1. EA936BB-5は皮膚を接着しますのでご注意ください。誤って指などを接着した場合は無理にはがさず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがして下さい。
2. 眼に入った時は直ちに多量の水で洗眼し、医師の診察を受けて下さい。無理にはがそうとしたり、眼をこすったりは絶対にしないで下さい。
3. 布などに多量に付着すると、発熱するので、火傷にご注意下さい。
4. 火気のある所では使用しないで下さい。
5. 刺激臭があるので換気にご注意下さい。
6. 貴金属、高価品、メガネフレームの接着は避けて下さい。
7. 接着以外の用途に使用しないで下さい。
8. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
9. 冷暗所に保管して下さい。
10. 容器を密封して燃えないゴミとして処理して下さい。

品質表示

種類: 化学反応形接着剤

成分: シアノアクリレート(100%)

容量: 2.5g(0.5g×5本)