

EA936CA-21

内容量

20g

EA936CA-22

50g

(アロンアルファジェル)

※EA936CA-22は廃番です。



- ゼリー状接着剤
- シアノアクリレート系
- 垂直面や天井に塗布しても垂れません。
- 染み込みがない為、木材や多孔質材料の粘着に適しています。
- 高粘度のゼリー状なので、垂直面、凹凸面、吸い込みのある材料にも使えます。

<物性>

●硬化前(液体状態)

外観	無色透明
比重	1.09
沸点(°C)	60~62
引火点(°C)	83
発火点(°C)	485
凝固点(°C)	-20以下

●硬化後(固体状態)

外観	無色透明
比重	1.29
硬度	90
ガラス転移点(°C)	140
軟化点(°C)	145
線膨張係数	1.1