

EA940AG-1～-13
ビニルラプタイヤケーブル

Ver.1.1



品番	定格容量	長さ	色
EA940AG-1	300V・12A (1.25m ² ×2心)	5m	灰
EA940AG-2		10m	
EA940AG-3		20m	
EA940AG-4		5m	黒
EA940AG-5		10m	
EA940AG-6		20m	
品番	定格容量	長さ	色
EA940AG-8	300V・ 17A (2.0m ²)	5m	灰
EA940AG-9		10m	
EA940AG-10		20m	
EA940AG-11		5m	黒
EA940AG-12		10m	
EA940AG-13		20m	

- 外径…AG-8～-13 : 8mm
AG-1～-6 : 7.4mm
- 300V以下の小型電気器具に使用
- シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。
柔軟性があり作業性に優れています。

22.Jul