

ビニールキャブタイヤケーブル



品番	長さ	重量
EA940AG-681	5m	3.3kg
EA940AG-682	10m	6.5kg
EA940AG-683	15m	9.8kg
EA940AG-684	20m	13kg

- 定格容量… $8.0\text{mm}^2 \times 4\text{心}$: 600V・39A
- 公称断面積… 8.0mm^2
- 導体構成…50心/0.45mm(素線数/素線径)
- 導体外径…約 $\phi 3.7\text{mm}$
- 線心絶縁体厚さ…1.2mm
- 線心外径… $\phi 6.1\text{mm}$
- 仕上がり外径(ケーブル外径)…4心 19.3mm

