

EA940AN-71 ~ -356
ビニール絶縁電線(KIV)



品番	定格容量	色
EA940AN-71	600V(0.75mm ² × 1心)	赤
EA940AN-72		白
EA940AN-73		青
EA940AN-74		黒
EA940AN-75		黄
EA940AN-76		緑
品番	定格容量	色
EA940AN-121	600V(1.25mm ² × 1心)	赤
EA940AN-122		白
EA940AN-123		青
EA940AN-124		黒
EA940AN-125		黄
EA940AN-126		緑

品番	定格容量	色
EA940AN-201	600V(2.0mm ² × 1心)	赤
EA940AN-202		白
EA940AN-203		青
EA940AN-204		黒
EA940AN-205		黄
EA940AN-206		緑
品番	定格容量	色
EA940AN-351	600V(3.5mm ² × 1心)	赤
EA940AN-352		白
EA940AN-353		青
EA940AN-354		黒
EA940AN-355		黄
EA940AN-356		緑

定格温度 60

長さ 20m

対油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、着色性等に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

