

EA940AS-1 (5m)
EA940AS-10 (100m)
IVアースコード

仕様 直径... 1.6mm
絶縁体を含めた外径
... 3.0mm
定格...20A・600V

用途...低圧屋内用AC600V以下の配線に使用され
制御盤内、動力電灯回路を多岐に使用
特徴...耐久性、耐衝撃性、耐磨耗性に優れています
単線

