









☆適用電線
公称断面積 1.25mm²～2mm²
仕上り外径 φ12mm～φ14mm

☆適用圧着端子
1.25mm²・・・R1.25-3.5
2mm²・・・・・・R2-3.5

☆電線加工寸法



8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×18
7	リ ン グ	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド（小）	1	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド（大）	1	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	端子刃（大）	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃（小）	3	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端 子 板	1	合成ゴム	色：グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 1	三角法 単位 mm	定格 3P+E.15A.250V. 作成 2008年3月7日	品 名 接地 3 P 1 5 A 防水プラグ		
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO. , L T D.					