

接地 3P20A 引掛ゴムプラグ MH2584

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

取扱説明書

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 結線方法を守ってご使用ください。
- 適用電線以外のものは使用しないでください。
- 使用する電線は、許容電流等を考慮して選定してください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- 本製品の防水性は電気用品安全法技術基準の「防雨形」に準拠しています。水中や水溜まりの中では使用しないでください。
- 適合するコネクタポデー（明工社製 品番：**MH2634**、**MH2648** 又は **MH2668**）を完全に嵌合させた状態でご使用ください。
- ゴムポデーにプラグ本体を嵌め、ねじで止めてからご使用ください。
- コードグリップはコード孔と電線との隙間ができないように確実にねじで締付けてください。
- ゴムポデーに亀裂が発生した場合、直ちにご使用を控えてください。

注意

- 油、薬品、洗剤のかかる場所や腐食性ガスの発生する特殊な環境下では使用しないでください。
- 高温多湿や粉塵の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光を受ける環境下でのご使用は、なるべく避けてください。
- 本製品は引掛形器具ですので、適合するコネクタ等に差し込み、右に回してロックした状態でご使用ください。
- プラグを中途半端に接続した状態では使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 器具と接続した電線を束ねた状態で使用しないでください。
- 被覆が損傷した電線は使用しないでください。
- 接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 濡れた手で触れないでください。



製造：株式会社 明互社
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL：03-3577-1155（代）
FAX：03-3577-0455
URL：http://www.meiko-g.co.jp


適用電線

2CT、2RNCT	3.5mm ² 4心、5.5mm ² 4心
2PNCT	3.5mm ² 4心、5.5mm ² 4心
VCT、S-VCT	3.5mm ² 4心、5.5mm ² 4心

適用圧着端子

3.5mm ²	R3.5 - 4
5.5mm ²	R5.5 - 4

電線ストリップ寸法（参考値）



【a寸法】

3.5mm²・・・7～8mm

5.5mm²・・・8～9mm

適合コネクタポデー

品名：接地 3P20A 引掛防水コネクタポデー

品番：**MH2634**

品名：接地 3P20A 引掛ゴムコネクタポデー（B形）

品番：**MH2648**

品名：接地 3P20A L形引掛ゴムコネクタポデー

品番：**MH2668**

■使用上の注意■

防雨性能は適合する防水コネクタポデー（**MH2634**）を組み合わせて、適用電線を使用した場合のみ発揮します。弱い雨水の掛かる場所などでご使用頂きますが、短時間でも強い水流にさらされるような場所や、水没するような場所ではご使用できません。


結線方法

①適用電線の被覆を左図のストリップ寸法に合わせてむき、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。端子ねじを外し、カシメた圧着端子を端子ねじに組み込んで確実に締付けてください。（下記の端子ねじの推奨締付けトルクを参照）

・端子ねじの推奨締付けトルク：1.1～1.2N・m

〔注意〕極性を合わせて結線してください。機器によっては三相モーターが逆回転する場合があります。その際は相を確認して接続仕直してください。

②プラグ本体に電線を結線した後、プラグ本体をゴムポデーに挿入し取付ねじで固定してください。プラグ本体とゴムポデーは、下図のようにプラグ本体の●（凹部）マークとゴムポデーの●（凸部）マークの位置を合わせて挿入し、確実に締付けてください。



③電線は、コードグリップでゴムポデーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。

