

品番 MH2583

電気用品の記号 PS E JET





ゴムボデーを外した
状態での極表示

(極表示は一例を示す)


●適用電線

2CT、2RNCT	2mm² ・3.5mm²3心
2PNCT	3.5mm²3心
VCT、S−VCT	3.5mm²3心


●適用圧着端子


2mm²	R2−4
3.5mm²	R3.5−4

●電線加工寸法




※被覆剥き寸法の 6^{+1}_{0} は2mm²のもので、3.5mm²は 7^{+1}_{0}





極配置寸法



9	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×16
8	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
7	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3×22
4	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃(W)	1	黄銅板	ニッケルめっき	
2	蓋	1	ユリア樹脂	色：黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度	三角法	定格 3P.20A. 250V.	品名	3P20A 引掛ゴムプラグ（防雨形）
1/1	単位 mm	作成 2009年 3月17日		

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO. , LTD.

1103US3