３Ｐ２０Ａ引掛ゴムプラグ（防雨形）
MH2583

取扱説明書

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、発熱による焼損や火災の原因になります。

⚠警告

- ●器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- ●取扱説明書に記載の結線方法を守ってください。
- ●適用電線以外のものは使用しないでください。
- ●使用する電線は許容電流などを考慮して選定してください。
- ●端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- ●より線を半田あげして接続しないでください。
- ●防水として使用する場合は、適合するコネクターボデー（明工社製 品番：MH2633）を完全に嵌合させた状態でご使用ください。
- ●本製品の防水性は電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能のみ保証していますので、水中や水溜りの中では使用しないでください。
- ●ゴムボデーにプラグ本体を嵌め、確実にねじ止めしてください。
- ●コードグリップはコード孔と電線との隙間ができないように確実にねじで締付けてください。

⚠注意

- ●油、薬品、洗剤のかかる場所や腐食性ガスの発生する特殊な環境下では使用しないでください。
- ●高温、低温、多湿、粉塵の多い場所では使用しないでください。
- ●直射日光を受ける環境下でのご使用は、なるべく避けてください。
- ●ゴムボデーに亀裂が発生した場合は使用しないでください。
- ●刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- ●本製品は引掛形器具です。プラグを差し込み、右に回してロックした状態でご使用ください。
- ●プラグを抜く際は、ロックを解除し、必ずプラグ本体を持ってまっすぐ抜いてください。
- ●プラグを長期間差したままにしないでください。ときどき、プラグの表面や刃と刃の間を掃除してください。
- ●器具と接続した電線を束ねた状態で使用しないでください。
- ●被覆が損傷した電線は使用しないでください。
- ●接続した電線を引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ●濡れた手で触らないでください。

製造：株式会社明工社
販売：明工商事株式会社
〒176-0021 東京都練馬区貫井4-46-8
TEL：03-3577-1155(代)
FAX：03-3577-0455
URL：https://www.meiko-g.co.jp

結　線　方　法


■適用電線

2CT，2RNCT	2mm² 3心，3.5mm² 3心
2PNCT	3.5mm² 3心
VCT，S−VCT	3.5mm² 3心

■適用圧着端子

2mm²	R2−4
3.5mm²	R3.5−4

■電線ストリップ寸法



【a寸法】
2mm² ・・・・6～7mm
3.5mm² ・・・7～8mm

■適合コネクターボデー

品名：３Ｐ２０Ａ引掛防水コネクターボデー
品番：**ＭＨ２６３３**

品名：３Ｐ２０Ａ引掛ゴムコネクターボデー
品番：**ＭＨ２６４９**

〔使用上の注意〕


- ・防雨性能は適合する防水コネクターボデー〔**MH2633**〕を組み合わせ、適用電線を使用した場合のみ発揮します。弱い雨水の掛かる場所などでご使用頂けますが、短時間でも強い水流にさらされるような場所や、水没するような場所ではご使用できません。
- ・**MH2649**と接続可能ですが、防水効果はありません。雨水の掛かる場所などではご使用にならないでください。

■結線方法


① 適用電線の被覆を左図のストリップ寸法に合わせて剥き、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。端子ねじを外し、電線をカシメた圧着端子を端子ねじに組み込んで圧着端子の平らな面を内側に向けて確実に締付けてください。〔端子ねじの推奨締付けトルク：1.1～1.2N・m〕

〔注意〕
機器によっては三相モーターが逆回転する場合があります。その際は相を確認して接続を仕直してください。

② 結線後、下図のようにプラグ本体の凹部とゴムボデーの凸部を合わせて挿入し、取付ねじで確実に締付けてください。



③ 電線は、コードグリップでゴムボデーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。



H2583-60A1
B