

ME2625 15A125V 接地防水コネクターボデー (S形)

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 結線方法を守ってご使用ください。
- 適用電線以外のものは使用しないでください。
- 使用する電線は許容電流などを考慮して選定してください。
- より線を半田上げて接続しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- 本製品の防水性は電気用品安全技術基準の「防雨形」に準拠しています。水中や水漏りの中では使用しないでください。
- 適合する防水プラグ (明工社製 品番: **ME2542** または **ME2543**) を完全に嵌合させた状態でご使用ください。
- コードグリップはコード孔と電線との隙間ができないように、確実にねじで締付けてください。
- ゴムボデーに亀裂が発生した場合、直ちに使用を控えてください。

注意

- 油、薬品、洗剤のかかる場所や腐食性ガスの発生する特殊な環境下では使用しないでください。
- 高温多湿や粉塵の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光を受ける環境下でのご使用は、なるべく避けてください。
- 屋外で使用する場合は、器具の開孔面側 (刃受穴側) を下向きにしてご使用ください。また防水コネクターカバーに防水プラグを接続しないときは、別売りの防水コネクターカバー (明工社製 品番: MZ6691) をご使用ください。
- プラグを中途半端に接続した状態では使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 器具と接続した電線を束ねた状態で使用しないでください。
- 被覆が損傷した電線は使用しないでください。
- 接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 濡れた手で触れないでください。

製造: 株式会社 明互社
販売: 明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL: 03-3577-1155 (代)
FAX: 03-3577-0455
URL: <http://www.meiko-g.co.jp>


適用電線

2CT, 2RNCT	0.75mm ² 3心
2PNCT	1.25mm ² 3心, 2mm ² 3心
VCT, S-VCT	1.25mm ² 3心, 2mm ² 3心

適用圧着端子

0.75mm ² , 1.25mm ²	R1.25 - 3.5
2mm ²	R2 - 3.5

電線ストリップ寸法 (参考値)



結線方法

- ① 適用電線の被覆を上図のストリップ寸法に合わせてむき、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ② 端子ねじを外し、電線をカシメた圧着端子を端子ねじに組み込んで、圧着端子の平らな面を内側に向けて確実に締め付けてください。
(推奨締め付けトルク: 0.75 ~ 0.8N・m)
- ③ 結線後、コネクター本体の凸部がゴムボデーの凹部に嵌するまで押し込んでください。
- ④ 電線はコードグリップでゴムボデーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。

取扱説明書

適合プラグ


品名: 15A125V 接地防水プラグ
品番: **ME2542**
品名: 15A125V 接地防水プラグ (S形)
品番: **ME2543**

■使用上の注意■

- ・ 防雨性能は適合する防水プラグ (**ME2542** または **ME2543**) を組み合わせ、適用電線を使用した場合のみ発揮します。
- ・ 弱い雨水の掛かる場所などでご使用頂けますが短時間でも強い水流にさらされるような場所や水没するような場所ではご使用できません。

防水コネクター用カバー (別売)

品名: 防水コネクター用カバー No.1
品番: **MZ6691**



[注意] 極性を合わせて接続してください。