









●適用電線	
2CT、2RNCT	0.75mm ² ～2mm ² 2心
2PNCT	1.25mm ² ・2mm ² 2心
VCT、S-VCT	2mm ² 2心


●適用圧着端子	
0.75mm ² ・1.25mm ²	R1.25～3.5
2mm ²	R2～3.5

●電線加工寸法



ゴムボデーを外した状態での極表示
(極表示は一例を示す)

極配置寸法



9	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×1.4
8	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
7	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3×2.0
4	端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃(W)	1	黄銅板	ニッケルめっき	
2	蓋	1	ユリア樹脂	色: 黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度 1/1	三角法 単位mm	定格 2P.15A.125V. 作成 2009年 3月11日	品名 2P15A 引掛ゴムプラグ(防雨形)		
株式会社 明 工 社			MEIKOSHA CO., LTD.		