






ゴムボデーを外した状態


●適用電線

2CT, 2RNCT	0.75 ~ 2mm ² 2心
2PNCT	2mm ² 2心
VCT, S-VCT	2mm ² 2心

●適用圧着端子

0.75mm ² ・1.25mm ²	R1.25-3.5
2mm ²	R2-3.5

●電線加工寸法



7	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×12
6	リ ン グ	1	硬 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド (小)	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド (大)	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端 子 刃	2	黄 銅 板	ニッケルめっき	
2	端 子 板	1	合成ゴム	色:グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色:黒	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度	三 角 法	定 格	2P.15A.125V.	品 名	
1	1	単位 mm	作 成 2012年 4月12日	2P 15A 防水プラグ	
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.					