

15A 125V 接地ゴムプラグ ME2538

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 結線方法を守ってご使用ください。
- 適用電線以外のものは使用しないでください。
- 使用する電線は、許容電流などを考慮して選定してください。
- より線を半田上げて接続しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
- コードグリップはコード孔と電線との隙間ができないように、確実にねじで締付けてください。
- ゴムボデーに亀裂が発生した場合は使用しないでください。

注意

- 油、薬品、洗剤のかかる場所や腐食性ガスの発生する特殊な環境下では使用しないでください。
- 高温、低温、多湿、粉塵の多い場所では使用しないでください。
- 直射日光を受ける環境下でのご使用は、なるべく避けてください。
- プラグを中途半端に接続した状態では使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを長期間差したままにしないでください。ときどきプラグの表面や刃と刃の間を掃除してください。
- 器具と接続した電線を束ねた状態で使用しないでください。
- 被覆が損傷した電線は使用しないでください。
- 接続した電線を引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 濡れた手で触れないでください。

製造：株式会社 明互社
MKS 販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL: 03-3577-1155 (代)
FAX: 03-3577-0455
URL: <https://www.meiko-g.co.jp>

取扱説明書

結線方法


適用電線

1CT, 2CT, 2RNCT	0.75mm ² 3心 ~ 2mm ² 3心
2PNCT	0.75mm ² 3心 ~ 2mm ² 3心
VCT, S-VCT	0.75mm ² 3心 ~ 2mm ² 3心
VCTF, S-VCTF	2mm ² 3心
CTF, RNCTF	1.25mm ² 3心 , 2mm ² 3心

適用圧着端子


0.75mm ² , 1.25mm ²	R1.25-3.5
2mm ²	R2-3.5

電線ストリップ寸法 (参考値)



結線方法

- ① 適用電線の被覆を左図のストリップ寸法に合わせてむき必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ② 端子ねじを外し、電線をカシメた圧着端子を端子ねじに組み込んで、圧着端子の平らな面を内側に向けて確実に締付けてください。
(推奨締付けトルク: 0.75 ~ 0.8N・m)
- ③ 結線後、端子板の凸部がゴムボデーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
- ④ 電線はコードグリップでゴムボデーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。



[注意] 極性を合わせて結線してください。