


●適用電線

1CT、2CT、 2RNCT、2PCT	2mm ²∼3.5mm² 2≀Ù
VCT, S-VCT	2mm ² ~3.5mm ² 2心
CTF, RNCTF	3.5mm ² 2心

●適用圧着端子

2 mm ²	R2-4
3.5 mm ²	R3.5-4

●電線加工寸法



※被覆剥き寸法の6⁺¹。は2mm²のもので、3.5mm²は7⁺¹。

極配置寸法					
21. 5 = 0. 3					
<u>刃</u>					

8	SF付端子ねじ	2	ねじ:黄銅線	ニッケルめっき	M4×9
7	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×14
6	リング	1	硬 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド (小)	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド (大)	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端子刃(丸頭)	2	黄 銅 板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色: グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色 : 黒	
部 番	部 品 名	個 数	材質	処 理	摘要

 尺度
 三角法
 定格
 2P. 20A. 250V.
 品名

 1
 単位 mm
 作成
 2009年2月6日

2P 20A ゴムプラグ

株式会社 明 工 社

MEIKOSHA CO., LTD.