




適用電線の最大外径は約φ16です



A矢視図（クリップは省略）



注 記

適合キャップ：WF6330，WF8330

⑥ J I S R 5 . 5 - 5 3 個 同梱

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適用規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による 極配置については、NEMA規格（L6-30R）にも準拠
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600 Vゴムキャブタイヤケーブル（1CT，2CT，2PNCT） } 3.5 mm ² ，5.5 mm ²

6	圧着端子	銅		すずめっき
5	組立ねじ	鋼線（M3.5）		亜鉛めっき クロメート処理（三価）
4	コードグリップ	ステンレス鋼板		
3	刃受ばね	耐熱銅板（t1）		
2	ボ デ ィ	ユ リ ア	ブラック	
1	シ ェ ル	ブタジエンゴム	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図

品 番	WA5339	改	9
品 名	接地2P30A引掛防水ゴムコードコネクタボディ （圧着端子付）		

パナソニック株式会社