


防水性能が必要な場合の
適用電線の外径はφ10.5~φ13.5です



注 記

適合コードコネクタボディ	WA5229K	(防雨形 JIS C 0920)
	WF2220BK	
適合コンセント	WF2220WK	(非防水)
	WK2220K	

定 格	20A 250V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適 用 規 格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF) ゴムキャブタイヤ丸形コード (CTF) } 2mm ²
	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 600Vゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) } 2mm ² , 3.5mm ² (注) ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に 基づき選定してください。

					商 品 仕 様 図			
4	コードグリップ	鋼板（t0.8）	——	亜鉛めっきクロメート処理 （三価）	品 番	WF8220K	改	6
3	栓 刃	黄銅板（t1.6）	——	ニッケルめっき				
2	ボ デ ィ	ユ リ ア	ブラック		品 名	2P20A引掛防水ゴムキャップ		
1	シ ェ ル	ブタジエンゴム	ブラック					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			