



定 格	20 A 250 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参 考 規 格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF) } $2 \text{ mm}^2$ ゴムキャブタイヤ丸形コード (CTF) } 600 V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) } $2 \text{ mm}^2, 3.5 \text{ mm}^2$ 600 V ゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) } (注) ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に基づき選定してください。

					商品仕様図			
3	栓 刃	黄銅板 (t1.6)		ニッケルめっき	品番	WF8420K	改	3
2	ボ デ ィ	ユ リ ア	ブラック			品名	接地 3 P 20 A 引掛防水ゴムキャップ	
1	シ ェ ル	ブタジエンゴム	ブラック		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理				