



取付可能器具	ソケット	JISC 8302 による E-26 合成樹脂製ソケット
	カサ	JIL 3002 による 公称口径 55 のホルダ口形のカサ

商 品 仕 様 図				
5	ねじ金具	鋼板 ( t 1 . 2 )	垂鉛めっき クロメート処理 ( 三価 )	品番 WW 9 0 0 4
4	セード止ねじ	鉄 線	垂鉛めっき クロメート処理 ( 三価 )	
3	丸小ねじ	鉄 線	垂鉛めっき クロメート処理 ( 三価 )	改 6
2	取付金具	鋼板 ( t 0 . 6 )	垂鉛めっき クロメート処理 ( 三価 )	セードホルダ
1	ボ デ ィ	フェノ - ル	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				