

EA940C-8 ローリングキャップ



- 定格 … 15A 125V (1500Wまで)
- 適合電線 …
 - VFF : 0.75mm² (700W)、1.25mm² (1200W)、2.0mm² (1500W)
 - NNFF : 0.75mm² (700W)、1.25mm² (1200W)
- 平形コード用
- 左右90°回転
- 重量 … 34g