

安全上のご注意

警告

感電や火災の原因となります。

- 水のかかる所では使用しないでください。
- 電線は器具の消費電力に合ったものをご使用ください。
- はんだ付けした心線は使用しないでください。
- 端子ねじはしっかり締めつけてください。
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具をご使用ください。

■適用電線

- 平形コード
- キャブタイヤ丸形コード
- キャブタイヤ長円形コード

2心	1.25mm ²
	2.0mm ²
(ビニル平形コードについては、 [3.5mm ²]も可。)	

●注意

- キャブタイヤ丸形コード

1.25mm ²
2.0mm ²

ビニル平形コード [3.5mm²] については、ホアイおよびカバードのロックアウトをわって、ご使用ください。


- ① ①ドライバーの先端をみぞに入れる。
- ② ドライバーノックアウトをわって、みぞを押しつぶす。
- ③ ③ドライバーを下に押しつぶしながら、矢印の方向へお返し、ロックアウトをわる。



■適用圧着端子

1.25mm ² - P	JIS R1254
2.0mm ² - P	JIS R204
2.5mm ² - P	BAE80874 (CA) 5.534
3.5mm ² - P	BA80734 (CA) 5.54-11

■コードの取むき方



■接続図

