



定 格	15A 300V AC
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
防 水 性 能	J I S C 8 3 0 4 防雨形 (IPX3) による
適 用 電 線	600Vビニル絶縁ビニルシ-スケ-ブル φ1.6, φ2 Cu (銅) 単線専用
取 付 方 法	露出取付 木ねじ使用 (取付寸法 30 ± 0.6)

商品仕様図						
4	WN5052 フルカラー発光LED搭載スイッチC (3路)				品番 WS4052	改 12
3	カバー	特殊軟質塩ビ	ブラウン透明			
2	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	ダークベージュ		品名 防雨露出ほたるスイッチC (片切・3路両用) (100V用)	品番 WS4052
1	カバー	AAS樹脂	クリームグレー			
番号	構成要素	材料	色彩	備考	パナソニック株式会社	