

商品仕様書

No. 1

全 2

1. 型式

- 1-1 定格 1 A 300 V AC
- 1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)
- 1-3 接触方式 黄銅-黄銅 突合せ接触
- 1-4 回路方式 片切(常開型)
- 1-5 結線方式 巻締端子式

2. 保証品質

- 2-1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。
- 2-2 性能 次の各項目に適合

- ・JIS Q 1000 に基づき JIS C8304に適合。
- ・試験方法は、JIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)の試験方法による。
- ・試験場所は常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度45%～85%)状態とする。

温度上昇	開閉接触子 端子部	35℃以下 35℃以下
開 閉	1 A 300 V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 20回/分 1.5 A 300 V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 6回/分～10回/分 1 A 100 V ～105 V 白熱灯負荷 2秒間点灯、20秒間以上消灯	連続 10 000 回 連続 100 回 連続 100 回
絶縁抵抗 (500 V 絶縁抵抗計)	・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる 絶縁物を含む)との間	5 MΩ 以上
耐電圧	・開路状態において同極端子間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部 又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる 絶縁物を含む)との間	1 600 V 1 分間
耐熱	100℃±3℃	1 時間
端子部強度	0.8 N・m以上	
アンモニアガス耐久	24 時間	

3. 環境条件

- 3-1 使用場所
 - ・住宅、事務所などの屋内で使用してください。
 - ・過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
- 3-2 使用温度範囲 -10℃ ～ 40℃

品
番

WS3400WK

品
名

100V丸型押釦

改

3

商品仕様書

No. 2

全 2

4. 使用条件

4-1 適用電線

- ・JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) $\phi 0.8 \sim \phi 1.6$, $0.9 \text{ mm}^2 \sim 1.25 \text{ mm}^2$
- ・JIS C 3342 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF) $\phi 1.0 \sim \phi 1.6$

4-2 適用取付ねじ $\phi 3.5 \sim \phi 4.1$

5. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

本品の施工は必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- ・取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2)お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などによる故障及び損傷。
- (3)火災,地震,水害,落雷,その他天災地変及び、公害,塩害,ガス害(硫化ガスなど),異常電圧,指定外の使用電源(電圧,周波数)などによる故障及び損傷。
- (4)車両,船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6)法令,取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WS3400WK

品
名

100V丸型押釦

改