


商品仕様書

No. 1

全 2

1. 型式

- 1-1 定格 1 A 25 V AC
- 1-2 接触方式 銅合金-銅合金 突合せ接触
- 1-3 回路方式 片切常開形

- 1-4 結線方式 巻締端子式

2. 保証品質

- 2-1 形状及び材料, 色彩 商品仕様図による。
- 2-2 性能
- ・試験方法は、JIS C 8304 (屋内用小型スイッチ類) 試験方法による。
 - ・試験場所は常温(5℃～35℃), 常湿(相対湿度45℃～85℃)状態とする。

開閉性能	1 A 25 V 負荷の力率約1 開閉の割合 約 20 回/分	連続 10 000 回
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	・開路状態における同極端子間 ・充電金属部と外かく間	10 MΩ 以上 10 MΩ 以上
耐電圧	・開路状態における同極端子間 ・充電金属部と外かく間	500 V 1 分間 500 V 1 分間
耐熱性	80℃ ± 3℃ 1 時間放置	
温度上昇	開閉試験前 開閉試験後	20℃ 以下 30℃ 以下
ねじ端子部の強度	0.5 N・m のトルクで締付	
外かく部強度	外かく側面に直径20.64 mmの鋼球を50 cmの高さから落下し、破損等異常なきこと。	

3. 環境条件

- 3-1 使用場所
- ・住宅, 事務所などの屋内で使用してください。
 - ・過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある屋側、屋外などでは使用しないでください。
- 3-2 使用温度範囲 -10℃ ～ 40℃

4. 施工方法

- ・適用電線 ・ビニル平形コード(VFF)・・・0.5 mm², 0.75 mm²

品番	WS4409W	品名	2号にぎり釘	改	
----	---------	----	--------	---	--

商品仕様書

No. 2

全 2

5. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

本品の施工は必ず本仕様書の記載内容をおまもりください。

6. 品質保証について

6-1 保証期間

- 本品の品質保証期間は商品お買上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

6-2 保証内容

- 取扱説明書,本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

6-3 保証の免責事項

- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2)お買上げ後の取付場所の移設,輸送,落下などによる故障及び損傷。
- (3)火災,地震,水害,落雷,その他天災地変及び、公害,塩害,ガス害(硫化ガスなど),異常電圧,指定外の使用電源(電圧,周波数)などによる故障及び損傷。
- (4)車両,船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6)法令,取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WS4409W

品
名

2号にぎり釘

改