



「切」の場合の表示

注記 裏面刻印は組立により逆方向になることがあります。

端子部詳細図(2:1)

定 格	7 A 300 V AC (ランプ定格100V)
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参 考 規 格	JIS C 8304 (屋内用小形スイッチ) による
適 用 電 線	ゴム絶縁袋打コード (FF) (0.75 mm ²)、ビニル平形コード (VFF) (0.75 mm ²) ビニルキャブタイヤ長円形コード (VCTFK) (0.75 mm ²)

	端子ねじ	黄銅線		
	端子板	黄銅板 (t0.7)		
5	組立ねじ	鉄線		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)
4	ブッシング	特殊軟質塩化ビニル樹脂	オフホワイト	
3	ハンドル	PBT樹脂	グレー	
2	カバー	ユリア	オフホワイト	
1	ボディ	ユリア	オフホワイト	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図

品番	WH5017WP	改	1
品名	ベターランプ付7A中間スイッチ (片切・ブッシング付) (ホワイト) / P		
パナソニック株式会社			