

3口タップ (雷サージ対応: 雷により生じる高電圧から接続機器を守ります。)

狭いスキマにもらくらく接続可能!! スッキリ自在に配線できます。



品番	サイズ
EA940CD-21	46 × 44 × 26mm
EA940CD-22	117 × 32 × 26mm
EA940CD-23	75 × 40 × 22mm
EA940CD-24	88 × 55 × 14mm

<仕様>

- 定格...15A 125V 1500W
- コンセント...3個
- 雷サージ機能... (本体内蔵)
最大サージ電圧: 4500V / 制限電圧: 330V
- 絶縁カバー付きプラグ
- 合計使用量1500W以下でご使用ください。

◆雷サージとは??

雷によって生じる瞬間的な高電圧のことで、電源コードを伝わって侵入し、接続機器を破壊します。本品の雷サージ機能は雷サージを吸収し接続機器を保護します。(直撃雷を受けた場合は保護できない場合があります。)

◆接続機器についての注意

エアコン及び電気ストーブやヒーター等の電熱器具などでテーブルタップ(タコ足配線)の使用を禁止している機器があります。必ず接続される機器の取扱説明書に従ってご使用ください。

廃番
廃番
廃番