

4 A

適合容量の目安
〔100 V機器の場合〕

適合負荷電流

0.1 A ~ 4 A

換気扇
(効率0.5の場合)

10 W ~ 240 W

白熱灯
(効率1.0の場合)

10 W ~ 400 W

蛍光灯
(効率0.4の場合)

10 W ~ 160 W

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8304に適合

安全上のご注意

⚠ 警告

発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

- コンセント回路で使用する場合は、**換気扇専用**にする
- 負荷容量を超えて使用しない
- 4 A以上の負荷には使用しない!**
- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
- 3コ連接する場合、スイッチ1コ当たり、3 A以下で使用する

施工店様へのお願い

- コンセント回路で使用する場合は、同梱の「負荷容量シール」をプレートに貼り付けてください。

