

4 A

適合容量の目安
〔100 V機器の場合〕

換気扇
(力率0.6の場合) 10 W ~ 240 W

適合負荷電流

白熱灯
(力率1.0の場合) 10 W ~ 400 W

0.1 A ~ 4 A

蛍光灯
(力率0.4の場合) 10 W ~ 160 W

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8304に適合

安全上のご注意

 警告

発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

- 負荷容量を超えて使用しない

4 A以上の負荷には使用しない!

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
- 3コ接続する場合、スイッチ1コあたり、3 A以下で使用する