



定 格	15A 125V	
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	
適合規格	JIS C 8303 (配線用差込接続器)に適合	
適合電線	電源、 接地端子配線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用
	アースターミナル 接続	φ 1.6mm Cu単線、1.25mm <sup>2</sup> ~2mm <sup>2</sup> (IVより線及びビコード) 単線とより線を同時に使用しないでください。
適合プレート	WTF7003W等 コスモシリーズワイド21 コンセントプレート系列	

					商 品 仕 様 図			
5	取付枠	PC/ABS樹脂	グレー		品 番	WTF133149W	改	—
4	組立枠	亜鉛鋼板(t0.8)	—					
3	扉	ポリプロピレン	オフホワイト		品 名	コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付コンセント(絶縁枠付)(ホワイト)		
2	カバー	ユリア	オフホワイト					
1	ボディ	ユリア	グリーン		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考				