

# EA940CD-437A



- 説明：絶縁枠付の埋込アースターミナル付コンセントです。コスモワイド21シリーズ商品です。
- 定格：コンセント15A 125V AC
- 枠：絶縁枠
- 使用周囲温度：-10℃～40℃
- 適用電線：600 Vビニル絶縁電線 (IV) φ1.6 mm、φ2 mm Cu (銅) 単線専用、600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) φ1.6 mm、φ2 mm Cu (銅) 単線専用、600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線φ1.6 mm、φ2 mm Cu (銅) 単線専用、600 Vポリエチレンケーブルφ1.6 mm、φ2 mm Cu (銅) 単線専用
- 色：ホワイト