

## まごの手式フットスイッチ(フット式リモートスイッチ)

定格10A 125V 1000Wまで

使用負荷のキャップ差し込み用  
コンセントアダプタ。

(消費電力0.16W)  
暗がりでも位置のわかり  
やすいはたるランプ付。  
(負荷OFF時点灯)

操作の楽なワイドハンドル。  
手、足、ひじで操作のできる  
プッシュスイッチ式。

機構スイッチをワイド  
ハンドル内に収納させ  
塵埃の入りにくい構造。

㊦ WH2711KWP

EA940CD-46

まごの手式フットスイッチ(ホワイト)(2.5mコード付)

㊦ WH2711KBP(ブラック)もあります。

ご使用器具:  
フロアスタンド  
などに。



注1)サーモスイッチ内蔵の器具にはご使用にならないでください。  
(サーモスイッチOFFの時、フットスイッチがOFFでも表示ラ  
ンプが点灯しません。)

注2)LED照明にはおすすめできません。お使いになるとOFF時  
も照明がぼんやり点灯(または点滅)することがあります。

●電子回路内蔵の器具には使用にならないでください。(本商品でOFFはできますがONできない状態になります。)