

# WTF 113238W

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント  
(全銅付)  
5コス

113238



## 焼損のおそれあり



奥まで  
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

## 安全上のご注意

### 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む  
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する  
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。
- アースターミナルには、単線とより線を同時に接続しない  
異なる電線を同時に接続すると、使用中に電線が抜けるおそれがあり、漏電のとき感電などの原因になります。

### 裏面 端子側 (フル端子S)

#### ● 適用電線

φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用  
より線にはWV2500準型注着端子をご使用ください。

#### ● 結線方法



#### ● 電線のはずし方 工具を使わず、電線を削除できます。




● 注意 削除レバーをドライバーで強くこじたり、回転させたりしないでください。削除レバーが破損する原因となります。

### 表面 アースターミナル側



適正締め付けトルク：0.8 N・m  
(注) 必要以上に締め付けると成形品が欠けるおそれがあります。



#### ● 適用電線

1.25 mm<sup>2</sup>~2 mm<sup>2</sup> (コードおよびVより線) φ1.6 Cu (銅) 単線

- この製品はプラグをより奥まで差し込まないと通電しない構造です。  
換電のときは 換電ピンの長さが14 mm以上 厚み2 mm以下の換電器をご使用ください。若いと導通を確保できない場合があります。