

Panasonic®

フルカラー



WN 1101

埋込接地コンセント

15 A 125 V

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、
焼損や火災の原因になります。

適用電線


φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2500 棒型圧着端子をご使用
ください。

結線方法

$12 \pm \frac{2}{3}$ mm



② 奥まで差し込む



施工上のご注意

●電源の接地側線（单相三線の場合は
中性線）は必ず下図の接地側端子
（W）に結線してください。 接地極端子

