



定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参 考 規 格	J I S C 8 3 0 3 (配線用差込接続器) による。
適 用 電 線	600 Vビニル絶縁電線 (I V), 600 Vビニル絶縁シースケーブル (V V F) 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 Vポリエチレンケーブル φ 1.6 mm, φ 2 mm Cu単線専用

					商 品 仕 様 図			
4	刃受ばね	耐熱銅板 (t0.8)			品 番	WN1161	改	3
3	組立枠	亜鉛鋼板 (t0.8)				品 名	フルカラ - 埋込抜け止め接地コンセント	
2	カハ -	ユリア	ミキ・ホワイト		パナソニック株式会社			
1	ホティ	ユリア	ク・リ・ン					
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理				