

Panasonic®

フルカラー



WN 1161

埋込抜け止め接地コンセント

15 A 125 V

安全上のご注意

⚠ 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接地された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

結線方法

① $12 \begin{smallmatrix} +2 \\ -3 \end{smallmatrix}$ mm



➡ ② 奥まで
差し込む



適用電線

φ1.6 φ2 Cu(銅)単線専用

より線にはWV2500 棒型圧着端子をご使用ください。

施工後のお願い

コンセント左側のプレート面に必ず
操作表示シールを貼ってください。



⚠ ㊦ 一般の差込プラグが使用できます。

ご注意

- ・ 極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。