

Panasonic®

フルカラー



WN 1061

埋込抜け止めコンセント

15 A 125 V

焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意



警告

結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、
焼損や火災の原因になります。

適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

より線にはWV2500 棒型圧着端子をご使用
ください。


結線方法

12 ± 2
 -3 mm

①




② 奥まで差し込む



施工後のお願い

コンセント左側のプレート面に
操作表示シールを貼ってください。



① 一般の差込プラグが使用できます。

ご注意

- ・極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。