

# Panasonic®

フルカラー



## WN 1051

埋込扉付コンセント

15 A 125 V

Panasonic® フルカラー

## WN 1051

埋込扉付コンセント



焼損のおそれあり



奥まで  
差し込む

JIS Q 1000に基づき  
JIS C 8303に適合

### 安全上のご注意

## 警告

結線するときは、電線を奥まで差し込む  
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、  
焼損や火災の原因になります。

### 適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用  
より線にはWV2500 棒型圧着端子をご使用  
ください。


### 結線方法

10<sup>+4</sup><sub>-1</sub> mm

①



② 奥まで差し込む



### プラグ差し込み時のご注意

プラグはまっすぐ差し込んでください。  
プラグを斜めに差し込んだり、いたんだプラグを差し込むと  
扉が開きません。無理に押し込まないでください。