

Panasonic

フルカラー

WN 1503

埋込トリプルコンセント

15 A 125 V



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

⚠ 警告

結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損
や火災の原因になります。

■ 適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

10⁺⁴₋₁ mm




② 奥まで差し込む




壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事



ボックス工事



() は石膏ボード用
はさみ金属で使用する場合。