

Panasonic

フルカラー

WN 1512K

埋込接地ダブルコンセント

15 A 125 V



焼損のおそれあり




奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
発熱して火災の原因になります。 
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

適用電線

φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用


より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

結線方法

① 12^{+2}_{-3} mm



② 奥まで差し込む



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事

ボックス工事



() は石膏ボード用
はさみ金具ご使用の場合