

WN 1062

埋込抜け止めダブルコンセント

15 A 125 V



焼損のおそれあり



奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意

⚠ 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

■適用電線

φ1.6, φ2 Cu(銅)単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子
をご使用ください。

■結線方法

12⁺²₋₃ mm

①



② 奥まで差し込む



壁の穴あけ寸法

ボックス工事



ボックスなし工事



()は石膏
ボード用
はさみ器具
ご使用の
場合。

●電線のはずし方

電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

施工後のお願い

コンセント左側の
プレート面に必ず
操作表示シールを
貼ってください。



⑪ 一般の差込プラグが使用できます。

ご注意

- ・極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。