

安全上の注意

警告


- 接続するときは、電線が露出で差し込む。差し込み口には必ず、保護蓋を必ず取り出し、電線や他の導体には触れません。
- 接地端子（黒色）に接地された電線を確実に接続する。電線および配線の十分な場合は、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、漏電の原因になります。

適用電線

φ 1.8、φ 2、Cu（銅） 単線専用
その際にはWV2500種別圧着端子をご使用ください。

挿入長さ

12 ± 0.5 mm



- 電線のほすし方
電線はすし方で白トライバーを差し込み電線を引き抜く。

施工後のお願い

コンセント左側のプレート面に必ず動作表示シールを貼ってください。

ご注意

通常のプラグ（ほすしの刃）は異なるプラグが使用できません。おそれがあるため使用できません。

Panasonic  フルカラー
WN 1162
埋込抜け止め接地ダブルコンセント



15 A 125 V

Panasonic  フルカラー

WN 1162
埋込抜け止め接地ダブルコンセント

ITF



24902710632352

5コ入 パナソニック株式会社

Panasonic  フルカラー
WN 1162
埋込抜け止め接地ダブルコンセント



15 A 125 V

Panasonic  フルカラー

WN 1162
埋込抜け止め接地ダブルコンセント



5コ入 パナソニック株式会社