

## WN 1162

埋込抜け止め接地ダブルコンセント

15 A 125 V



### 安全上のご注意


#### 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む  
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する  
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

#### ■ 適用電線

φ 1.6, φ 2 Cu (銅) 単線専用  
より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

#### ■ 結線方法



#### 壁の穴あけ寸法

##### ボックス工事



##### ボックスなし工事



( )は石膏ボード用はさみ器具ご使用の場合。

#### ● 電線のはずし方

電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

#### 施工後のお願い

コンセント左側のプレート面に必ず操作表示シールを貼ってください。



Ⓜ Ⓜ 一般の差込プラグが使用できます。

#### ご注意

・極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。